


[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

Réticule pour Microscope Oculaire, Carr. de 5 mm/Div. de 10 Carrés, 21 mm de dia.



Stock **#51-015** FIN DE SÉRIE **3 In Stock**

-

1

+

€251^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€251,00 prix unitaire
Qté 5-9	€239,30 prix unitaire
Qté 10+	€227,60 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques	
21.00 +0.0/-0.1	Diamètre (mm):
±3	Précision Totale (µm):
1.50 ±0.1	Épaisseur (mm):
	Largeur de Ligne (mm):

0.007	
	Centrage (mm):
0.1	
	Tolérance Largeur de Ligne (mm):
± 0.001	

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 240:

Description produit

- Conçus pour une puissance objectif de 1X
- Modèle de grille indexée
- Réticules de 19 ou 21 mm de diamètre

Les réticules sont en verre et marqués d'une échelle ou de motifs, s'appropriant dans les oculaires microscope au plan image réel. Ceci est l'image intermédiaire du spécimen/objet sous inspection produit par l'objectif du microscope. En plaçant le réticule à cette position, l'échelle/motif est superposé sur l'image et tous deux sont en mise au point. Ces réticules sont tous conçus pour une puissance objectif de 1X. Les carrés sont chiffrés 1-10 horizontalement et létrés A-J verticalement.

Note: La version 19mm n'est ni chiffrée ou létrée.