

TECHSPEC® 562nm Filtre PB, 40nm Largeur de Bande, Blocage OD6, 50mm Dia



Stock #67-047 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€848,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€848,00

Qté 6+
€697,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00 +0.00/-0.10

Angle d'Incidence (°):
0 ±5

Largeur de Bande (nm):
40.00

Gamme de Blocage OD 6 (nm): 250 - 528 & 595 - 750
Densité Optique OD: ≥6.0
Ouverture Utile CA (mm): 45.21
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 562.00
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 46.00
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Transmission Min. (%): 93
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 60-40
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Transmission (%): 93.00
Type: Bandpass Filter
Gamme de Blocage (nm): 250 -1000
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Front d'Onde Transmis, RMS: <i>λ</i> /4 (prior to coating)
Fluorophore Compatible: Texas Red Excitation / mCherry Excitation
Durabilité Environnementale: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2
Épaisseur de Monture (mm): 3.5 ±0.1
Épaisseur du Substrat (mm): 2.00 ±0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme