


TECHSPEC® Expandeur de Faisceau Réfléchissant Canopus®, 5X, traité Or Nu



TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders



Stock **#37-192** 3-4 JOURS



1



€630,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€630,00

Qté 6+

€556,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0

Traitement:

Bare Gold
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): Broadband
Ouverture d'Entrée (mm): 4
Ouverture de Sortie (mm): 20
Puissance d'Expansion: 5X
Substrat: ☐ Aluminum 6061-T6
Hauteur (mm): 25.4
Longueur (mm): 78.30
Qualité de Surface: 40-20
Type: Beam Expander
Poids (g): 94
Largeur (mm): 38.10
Spécification du Traitement: R _{avg} >94% @ 700 - 800nm R _{avg} >97% @ 800 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2 - 12μm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 12000
Style: Fixed Magnification
Rugosité de Surface (Angstroms): <50 RMS
Erreur de Front d'Onde, P-V: ≤λ/8 on-axis for a 1mm Dia. Input Beam

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner