

[Afficher tous les 31 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC® Lentille PCX UV, Traitement en V 785 nm, 5 mm de dia. x 10 mm FL**



Stock #25-895 **20+ In Stock**

- 1 + €151<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€151,00 prix unitaire
Qté 6-25	€120,00 prix unitaire
Qté 26-49	€114,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Caractéristiques du produit**

Plano-Convex Lens **Type:**

**Propriétés physiques et mécaniques**

5.00 +0.0/-0.025 **Diamètre (mm):**

Protective as needed **Biseau:**

2.00	Épaisseur Centrale CT (mm):
<3	Centrage (arcmin):
4.5	Ouverture Utile CA (mm):
1.26	Épaisseur au Bord ET (mm):

## Propriétés optiques

10.00 @ 587.6nm	Distance Focale EFL (mm):
<a href="#">Fused Silica</a>	Substrat: <input type="checkbox"/>
2	f#:
0.25	Ouverture Numérique NA:
785nm V-Coat	Traitement:
8.63	Distance Focale Arrière BFL (mm):
R <sub>abs</sub> <0.25% @ 785nm	Spécification du Traitement:
785	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
±1	Tolérance Distance Focale (%):
4.58	Rayon R <sub>1</sub> (mm):
40-20	Qualité de Surface:
1.5λ	Power (P-V) @ 632.8nm:
λ/4	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:

## Conformité réglementaire

<a href="#">Conforme</a>	RoHS 2015:
<a href="#">Visionner</a>	Certificate of Conformance:
<a href="#">Conforme</a>	Reach 235:

## Description produit

- <0,25% de réflexion à 405 nm pour les diodes à 405 nm
- Tailles de 5 à 50 mm disponibles
- Modèles à distance focale effective de 10 à 250 mm disponibles
- Options de traitement en V 532 nm, 633 nm, 1064 nm et 1550 nm proposées

Nos Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silice Fondue Traitées Raie Laser TECHSPEC® sont désormais disponibles dans de nombreuses options de traitements raie laser AR en V. Conçues pour un maximum de transmission à la longueur d'onde de conception, ces lentilles sont idéales pour des applications utilisant des sources laser HeNe, à diode et Nd:YAG à faible puissance. Avec une réflexion maximale de <0,25% par surface à la longueur d'onde de conception, les lentilles fourniront une transmission supérieure dans les applications utilisant de multiples composants optiques.