

[Afficher tous les 31 produits de la même famille.](#)**TECHSPEC®** Lentille PCX UV, Traitement en V 785 nm, 5 mm de dia. x 25 mm FLStock #25-898 **4 In Stock**- 1 + €142^{.00}**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Qté 1-5	€142,00 prix unitaire
Qté 6-25	€114,00 prix unitaire
Qté 26-49	€107,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produitType:
Plano-Convex Lens**Propriétés physiques et mécaniques**Diamètre (mm):
5.00 +0.0/-0.025Biseau:
Protective as needed

1.50	Épaisseur Centrale CT (mm):
<1	Centrage (arcmin):
4.5	Ouverture Utile CA (mm):
1.22	Épaisseur au Bord ET (mm):

Propriétés optiques

25.00 @ 587.6nm	Distance focale EFL (mm):
Fused Silica	Substrat: <input type="checkbox"/>
5	f#:
0.10	Ouverture Numérique NA:
785nm V-Coat	Traitement:
23.97	Distance focale Arrière BFL (mm):
R _{abs} <0.25% @ 785nm	Spécification du Traitement:
785	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
±1	Tolérance Distance focale (%):
11.46	Rayon R ₁ (mm):
40-20	Qualité de Surface:
1.5λ	Power (P-V) @ 632.8nm:
λ/4	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- <0,25% de réflexion à 405 nm pour les diodes à 405 nm
- Tailles de 5 à 50 mm disponibles
- Modèles à distance focale effective de 10 à 250 mm disponibles
- Options de traitement en V 532 nm, 633 nm, 1064 nm et 1550 nm proposées

Nos Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silice Fondue Traitées Raie Laser TECHSPEC® sont désormais disponibles dans de nombreuses options de traitements raie laser AR en V. Conçues pour un maximum de transmission à la longueur d'onde de conception, ces lentilles sont idéales pour des applications utilisant des sources laser HeNe, à diode et Nd:YAG à faible puissance. Avec une réflexion maximale de <0,25% par surface à la longueur d'onde de conception, les lentilles fourniront une transmission supérieure dans les applications utilisant de multiples composants optiques.