

# Lentille Condenseur Asphérique Moulée Traitée MgF<sub>2</sub>, 5 mm de dia. x 3,7 mm FL



Molded Aspheric Condenser Lenses

Stock **#35-031** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€42,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€42,50

Qté 11+

€37,30

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):  
5.00 ±0.3

Distance Focale EFL (mm):  
3.70 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:  
0.68

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b><br>2.40                                                                                |
| <b>Substrat:</b> <br><a href="#">Liba2000+</a> |
| <b>Tolérance Distance Focale (%):</b><br>±5                                                                                     |
| <b>Traitement:</b><br>MgF <sub>2</sub> (400-700nm)                                                                              |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤ 1.75% @ 400 - 700nm                                                   |
| <b>Centrage (arcmin):</b><br>≤30                                                                                                |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2<br>Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2                                 |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>4.00                                                                                         |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>0.5                                                                                        |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>2.00 ±0.20                                                                                |
| <b>f#:</b><br>0.74                                                                                                              |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                    |
| <b>Diamètre Asphère (mm):</b><br>5.0                                                                                            |
| <b>Rayon R<sub>2</sub> (mm):</b><br>Plano                                                                                       |
| <b>Shape of Back Surface:</b><br>Plano                                                                                          |
| <b>Type:</b><br>Condenser Lens                                                                                                  |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>400 - 700                                                                              |
| <b>Conjugate Distance:</b><br>Infinite                                                                                          |
| <b>Remarque:</b><br><a href="#">Click here</a> for more information on the ISO 10110 surface quality specification.             |

### Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |