


[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Réticule pour Microscope Oculaire, 5 mm de dia./10 Div., 19 mm de dia.



Stock **#54-423** 20+ In Stock

-

1

+

€189^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€189,00 prix unitaire
Qté 5+	€180,80 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

No

NIST Certification:

Propriétés physiques et mécaniques

19.00 +0.0/-0.1

Diamètre (mm):

±5	Précision Totale (µm):
1.50 ±0.1	Épaisseur (mm):
0.008	Largeur de Ligne (mm):
0.1	Centrage (mm):
± 0.002	Tolérance Largeur de Ligne (mm):

Propriétés optiques

B270	Substrat: 
------	---

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 209:
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Conçus pour une puissance objectif de 1X
 - Cercles concentriques
 - Substrat B270
- Les réticules sont des disques de verre transparent marqués de graduations ou de motifs, qui s'insèrent dans les oculaires de microscope au niveau du plan interne de l'image réelle. Il s'agit de l'image intermédiaire de l'échantillon/objet à inspecter produite par l'objectif du microscope. En plaçant le réticule à cette position, l'échelle/le motif est superposé à l'image et les deux sont mis au point simultanément. Ces réticules sont tous conçus pour une puissance d'objectif de 1X. Ils sont chiffrés 1-10, avec des cercles en pointillé à 5 mm et une ligne croisée de 12,5 mm.