

[Afficher tous les 16 produits de la même famille.](#)

Éclairage Linéaire RVB-IR Cobra Max, 600 mm



600mm Cobra MaxLine Light



Stock **#73-965** [CONTACT](#)

-

1

+

€14.870^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€14.870,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
LED	Type d'Éclairage:
Remarque: Lights are fan cooled. See datasheet for additional mounting, spectral, and irradiance information	
ProPhotonix	Fabricant:

Line Light	Géométrie:
Mode d'Éclairage: Ethernet Controlled, Continuous, Strobed	
Propriétés physiques et mécaniques	
600.00	Longueur (mm):
600.00 x 173.50	Dimensions (mm):
Collimated (M2)	Lens Position:
Propriétés optiques	
RGB-IR	Couleur:
455, 532.5, 630, 855	Longueur d'Onde:
20-300	Distance de Travail (mm):
Electrical	
120000	Maximum Trigger Frequency (Hz):
Connectivité matérielle & interfaçage	
Straight	Connecteur:
24	Tension d'Utilisation (V):
Alimentation d'Énergie: Power supply required and sold separately. USA: #73-977	
2m braided power cable included	Longueur du Câble (m):
Filetage & montage	
Aluminum T-Slot Extrusion	Monture:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Intensités jusqu'à 3140 kLux
- Options de longueur de 100, 300 ou 600 mm
- Options d'éclairage disponibles : blanc, rouge, multispectral et SWIR

Les Éclairages Linéaires à LED ProPhotonix COBRA™ MAX sont des éclairages à LED minces et compacts disponibles en longueurs de 100, 300 ou 600 mm en options d'éclairage rouge, blanc, multispectral et SWIR. Ces éclairages linéaires sont dotés de la technologie LED Chip-on-Board qui offre une plus grande uniformité, une meilleure performance thermique et une plus grande intensité, tout en conservant une taille compacte par rapport aux constructions LED traditionnelles montées en surface. L'option multispectrale des Éclairages Linéaires à LED ProPhotonix COBRA™ MAX offre un éclairage RVB-IR et la possibilité de contrôler chaque longueur d'onde indépendamment. Le logiciel complet, facile à utiliser, peut être personnalisé pour répondre aux besoins d'applications spécifiques et peut être téléchargé à partir d'un code QR fourni avec les unités. Ces éclairages sont idéaux pour de nombreuses applications d'inspection par balayage linéaire, telles que l'inspection de cellules solaires, l'inspection de semi-conducteurs, le tri de produits alimentaires et l'inspection d'écrans plats.

Remarque : Une alimentation de 24V #73-977 est requise pour toute utilisation et vendue séparément. Des kits d'objectifs sont disponibles en option pour ajuster la distance de travail en changeant la position de l'objectif de projection.