


Filtre Passe-Haut IR en Plastique, 5 mm de dia.

Stock #12-762 3-4 JOURS- 1 + **€11,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-49

€11,00

Qté 50+

€9,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
5.00**Densité (g/cm³):**
1.320 at 20°C**Diamètre (pouces):**
0.20

Substrat:
Thermoset ADC (CR-39®)

Température d'Utilisation (°C):
100 Continuous, 130 One Hour Max

Traitement:
Uncoated

Couleur:
Black

Indice de Réfraction n_d :
1.501 @ 20°C

Épaisseur (mm):
1.50 Nominal

Transmission (%):
>90 (typical)

Type:
Longpass Filter

Tolérance Dimensionnelle (mm):
±0.3

Nombre d'Abbe (v_d):
57.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 240:
[Conforme](#)
