

Objectif à Focale Fixe Ultra Haute Résolution, 5mm



#68-681

Stock **#68-681** 6 In Stock

-

1

+

€2.043⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.043,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Series:

ltra High Resolution Fixed Focal Length Lenses

Type:

Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:

Variable

Longueur (mm):

57.10	
	Diamètre Max. (mm):
48.0	
	Diamètre Externe (mm):
48	
	Poids (g):
120.00	

Propriétés optiques

	Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
	142.5
	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
	142.5mm - 64.9°
	Cercle Image Max. (mm):
11.00	
	Distance Focale FL (mm):
5.00	
	Distance de Travail (mm):
100 - ∞	
	Ouverture (f/#):
f/1.8 - f/16	
	Distorsion maximum (%):
<-0.33%	
	Lens Wavelength Range:
VIS	

Capteur

	Taille maximale du capteur:
2/3"	
	Pixel Size (µm):
2.40	

Filetage & montage

	Filetage Filtre:
M46 x0.75	
	Monture:
C-Mount	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Dispensé	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	REACH 241:
Contains SVHC(s)	

Description produit

- Objectif de monture C pour capteur de 2/3"
- Capteurs jusqu'à 10 mégapixels, taille de pixel de 2,4 µm
- Gamme spectrale de 400 à 1000 nm
- Distances focales de 8 mm à 50 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Ultrahaute Résolution sont conçus pour offrir une résolution de 10 MégaPixels sur axe. Ces objectifs ont une gamme spectrale de 400 à 1000 nm. Ils sont disponibles en 7 distances focales et présentent une faible distorsion. Grâce à l'utilisation d'une focalisation flottante et d'éléments asphériques, ces objectifs à haute résolution sont capables de maintenir une excellente performance de 100 mm à l'infini. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Ultrahaute Résolution se composent d'anneaux de blocage pour la focalisation et l'iris et d'un filetage filtre au devant permettant l'utilisation de filtres optiques, améliorant ainsi leur performance. Ils sont disponibles en 7 distances focales et se caractérisent par une faible distorsion.