

TECHSPEC®

Lentille Cylindrique PCX Qualité Illumination, 5 mm H x 10 mm L x 50 mm FL, non traitée

Stock #43-859 3-4 JOURS- 1 + **€109,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-5

€109,00

Qté 6+

€87,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance focale EFL (mm):

50.00

Substrat: [N-BK7](#)

f/#:
10

Ouverture Numérique NA:
0.05

Traitement:
Uncoated

Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
350 - 2200

Distance Focale Arrière BFL (mm):
49.34

Épaisseur Centrale CT (mm):
1.00

Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.1

Tolérance Dimensionnelle (mm):
+0.0/-0.2

Dimensions (mm):
5.0 x 10.0

Épaisseur au Bord ET (mm):
0.88

Tolérance Distance Focale (%):
±3

Rayon R₁ (mm):
25.80

Qualité de Surface:
60-40

Tolérance d'Inclinaison (mm):
±0.1 over H

Tolérance Angle de Bord (arcmin):
15.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Reach 219:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)