

[Afficher tous les 40 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Miroir de Prisme à Angle Droit en N-BK7 Traité Or Protégé (Côtés Traités), 5 mm



Stock

#65-847

CONTACT

-

1

+

€142^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€142,00 prix unitaire
Qté 6-25	€114,00 prix unitaire
Qté 26-49	€107,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

	Type:
Right Angle Mirror	

Propriétés physiques et mécaniques

	Ouverture Utile CA (mm):
4.6	
	Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.1	

	Biseau:
Protective as needed	
	Ouverture Utile (%):
90.00	
	Longueur de l'Hypoténuse (mm):
7.10	
	Longueur des Côtés (mm):
5.00	

Propriétés optiques

	Traitement:
Protected Gold (700-10000nm)	
	Substrat: ☐
N-BK7	
	Qualité de Surface:
40-20	
	Tolérance Angulaire (arcmin):
±2	
	Spécification du Traitement:
R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	
	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
700 - 10000	
	Type de Traitement:
Metal	
	Damage Threshold, Reference: ☐
0.8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns	
	Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25	
	Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.50	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 247:
Conforme	

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série


En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Description produit

- Divisent l'Image d'Entrée en Deux Chemins Séparés par 180°
- Variété de Tailles et Traitements Large Bande
- D'autres [Prismes à Angle Droit](#) sont Disponibles

Les Miroirs de Prisme à Angle Droit (Côtés Traités) TECHSPEC® sont construits à partir de prismes à angle droit possédant un traitement miroir sur les deux faces et une hypoténuse non traitée. Les surfaces miroir forment un angle précis à 90° qui est idéal pour séparer une image à partir d'un seul objectif sur deux caméras différentes, ou pour combiner deux images sur une seule caméra.

Informations techniques



Stock No.	Coating	A	B	C
#49-412	Enhanced Aluminum (450-650nm)	5mm	7.1mm	5mm
#65-847	Protected Gold (700-10000nm)			
#21-185	Protected Silver (450-10000nm)			
#47-004	Enhanced Aluminum (450-650nm)	10mm	14.1mm	10mm
#47-237	Protected Gold (700-10000nm)			
#21-186	Protected Silver (450-10000nm)			
#49-413	Enhanced Aluminum (450-650nm)	15mm	21.2mm	15mm
#65-848	Protected Gold (700-10000nm)			
#21-187	Protected Silver (450-10000nm)			
#49-414	Enhanced Aluminum (450-650nm)	20mm	28.3mm	20mm
#65-849	Protected Gold (700-10000nm)			
#21-188	Protected Silver (450-10000nm)			
#47-005	Enhanced Aluminum (450-650nm)	25mm	35.4mm	25mm
#47-238	Protected Gold (700-10000nm)			
#21-189	Protected Silver (450-10000nm)			
#47-006	Enhanced Aluminum (450-650nm)	50mm	70.7mm	50mm
#47-239	Protected Gold (700-10000nm)			
#21-190	Protected Silver (450-10000nm)			
#47-309	Enhanced Aluminum (450-650nm)	75mm	106.1mm	75mm
#47-310	Protected Gold (700-10000nm)			
#21-191	Protected Silver (450-10000nm)			

