

TECHSPEC® 6mm de Diamètre x 30mm EFL, Raie Laser 405nm, Lentille PCX



633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock **#65-453** **20+ In Stock**

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕ €49.⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€49,00 prix unitaire
Qté 10-25	€44,00 prix unitaire
Qté 26-49	€39,25 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Plano-Convex Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

6.00 +0.0/-0.025 Diamètre (mm):

<1 Centrage (arcmin):

1.30 ±0.05 Épaisseur Centrale CT (mm):

1.01 Épaisseur au Bord ET (mm):

5.4 Ouverture Utile CA (mm):

Protective as needed Biseau:

Propriétés optiques

30.00 @ 587.6nm Distance Focale EFL (mm):

29.14 Distance Focale Arrière BFL (mm):

Laser V-Coat (405nm) Traitement:

$R_{abs} < 0.25\%$ @ 405nm Spécification du Traitement:

[N-BK7](#) Substrat:

40-20 Qualité de Surface:

1.5λ Power (P-V) @ 632.8nm:

λ/4 Irregularity (P-V) @ 632.8nm:

±1 Tolérance Distance Focale (%):

15.50 Rayon R_1 (mm):

5.00 f#:

0.10 Ouverture Numérique NA:

405 Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

3 J/cm² @ 405nm, 10ns Damage Threshold, By Design:

Conformité réglementaire

[Conforme](#) RoHS 2015:

[Visionner](#) Certificate of Conformance:

[Conforme](#) Reach 235:

DESCRIPTION PRODUIT


- <0,25% de réflexion à 633 nm pour les applications de diode laser
- D'autres options de traitement BBAR disponibles : [non traitée](#), [MgF₂](#), [VIS 0°](#), [VIS-NIR](#), [NIR I](#), [NIR II](#)
- Option de traitement en V 405 nm, [532 nm](#), [633 nm](#), [785 nm](#), [980 nm](#), [1064 nm](#) et [1550 nm](#) proposées

Les Lentilles Plan-Convexes Raie Laser 405 nm TECHSPEC® sont conçues pour un maximum de transmission à la longueur d'onde de conception. Ces lentilles sont idéales pour collecter et focaliser la lumière provenant de sources laser et de leurs harmoniques correspondantes. Avec une réflexion maximale <0,25% par surface à la longueur d'onde de conception, les lentilles fourniront une transmission supérieure dans les applications utilisant de multiples composants optiques. Les Lentilles Plan-Convexes Raie Laser 405 nm TECHSPEC® sont disponibles avec un traitement laser en V dans une gamme d'autres longueurs d'onde : [532 nm](#), [633 nm](#), [785 nm](#), [980 nm](#), [1064 nm](#) et [1550 nm](#). D'autres options de traitement sont disponibles, notamment [non traitée](#), [MgF₂](#), [VIS 0°](#), [VIS-NIR](#), [NIR I](#) et [NIR II](#).

LASER OPTICS MADE BY EDMUND OPTICS®

[LEARN MORE](#)

INFORMATIONS TECHNIQUES



SUR MESURE

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

MONTURES COMPATIBLES