

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

Platine Rotative Motorisée à Faible Vide (10⁻³ Torr), 60 mm de Course, Contrôleur Intégré

See More by [Zaber™](#)



Stock **#74-702** NOUVEAU CONTACT

-

1

+

€5.430⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€5.430,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Metric	Type:
No	Encodeur:
No	Contrôle Manuel / Indicateurs LED:
Zaber Technologies Inc.	Fabricant:
X-RSW60A-SV1T9	Numéro de Modèle:
Requires Accessory Kit, #75-301 , for operation.	Remarque:

2-Phase Stepper	Moteur:
-----------------	---------

Propriétés physiques et mécaniques

	Type de Mouvement:
Rotary	
	Taille de Plateau (mm):
131.5 x 73.2	
	Course (°):
360	
	Précision (°):
0.14	
	Contrecoup (°):
<0.04	
	Hauteur (mm):
31.7	
	Capacité de Charge (kg):
20	
	Capacité de Charge (N):
200	
	Répétabilité (°):
<0.02	
	Resolution (µrad):
<0.349	
	Vitesse (°/sec):
0.000143 - 100	
	Poids (kg):
0.72	
	Table Diameter (mm):
60	
	Couple Continu Max. (N⬡cm):
100	

Electrical

	Courant (mA):
950	
	Maximum Operating Current (mA):
950	

Connectivité matérielle & interfaçage

	Mécanisme:
Precision Worm Gear	
	Alimentation d'Énergie:
24-48 VDC; Power Supply w/US Plug found in accessories kit, #75-301	
	Interface:
RS-232, USB	

Propriétés des matériaux

	Compatibilité dans le Vide:
Low vacuum (10 ⁻³ Torr)	

Environnement & durabilité

	Température d'Utilisation (°C):
0 to +50	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 247:
Conforme	

Description produit

- Options de vide faible (10⁻³ Torr) et de vide poussé (10⁻⁶ Torr) disponibles
 - Platines linéaires, verticales ou de rotation à 360° et options de goniomètre disponibles
 - Contrôlées par des fils de passage minimaux
- Les Platines Motorisées Adaptées au Vide de Zaber™ sont conçues pour être intégrées dans les systèmes de vide et sont disponibles en platines à vide poussé 10⁻⁶ Torr ou en configurations à vide faible 10⁻³ Torr. Les composants du corps de la platine sont spécialement conçus pour limiter le dégazage des contaminants dans la chambre à vide, les moteurs pas à pas inclus sont conçus pour la gestion thermique dans les environnements à vide poussé, et les platines peuvent être connectées à une interface informatique avec un minimum de fils de passage. Les Platines Motorisées Adaptées au Vide de Zaber™ sont disponibles en configurations linéaire, rotative à 360° et goniométrique, ce qui permet de construire un système complet à 6 degrés de liberté dans le vide. Ces platines sont idéales pour les applications fonctionnant dans des conditions de vide poussé, telles que la fabrication et le traitement des semi-conducteurs, ou les processus de traitement optique.
- Remarque** : Un kit accessoires, #75-301, est vendu séparément.