



Lentille Cylindrique PCV Qualité Illumination, 6,25 mm dia. x -50 mm FL, traitée VIS 0°



TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

Stock #69-793 3-4 JOURS

- 1 + **€79,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€79,50

Qté 6+

€63,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
6.25 +0.0/-0.2

Distance Focale EFL (mm):
-50.00

Substrat: N-BK7
f/#: 8.00
Ouverture Numérique NA: 0.06
Traitement: VS 0° (425-675nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Concave
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Distance Focale Arrière BFL (mm): -51.32
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.19
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R₁ (mm): -25.84
Qualité de Surface: 60-40
Damage Threshold, Reference: 5 J/cm² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

