

[Afficher tous les 22 produits de la même famille.](#)

## Filtre Coupe-Bande Ultra-Fin OD 6, 647 nm, 12,5 mm de dia.

See More by [Everix](#)



OD 6.0 Ultra-Thin Notch Filters

Stock **#14-761** **4 In Stock**

-

1

+

€418<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-10          | €418,00 prix unitaire            |
| Qté 11-25         | €377,00 prix unitaire            |
| Qté 26-49         | €357,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Notch Filter

Type:

### Propriétés physiques et mécaniques

12.50 +0.1/-0.2

Diamètre (mm):

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| >90                                                   | Ouverture Utile (%):               |
| 300                                                   | Épaisseur Maximum (µm):            |
| Propriétés optiques                                   |                                    |
| ≥6.0                                                  | Densité Optique OD:                |
| 647.00 ±12.94                                         | Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): |
| 51.76 (maximum)                                       | Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):    |
| T <sub>avg</sub> >85% @ 400 - 611.4nm, 682.6 - 1200nm | Transmission (%):                  |
| 400 - 1200                                            | Bande de Transmission (nm):        |
| Conformité réglementaire                              |                                    |
| <a href="#">Visionner</a>                             | Certificate of Conformance:        |

## Description produit

- Blocage OD 6 aux longueurs d'onde de 405 à 1064 nm
- Épaisseur maximum de 300 µm
- Souples et résistant aux rayures

Les Filtres Coupe-Bande Ultra-Fins OD 6 Everix ont une épaisseur maximum de 300 µm et offrent le même blocage profond OD 6 que les filtres coupe-bande traditionnels. Construits à partir de couches de polymères et de colorants ultra-minces, ces filtres sont insensibles aux rayures et peuvent être pliés pour s'adapter à des surfaces courbées. En dehors de leur largeur de bande de blocage OD 6, ces filtres offrent un passage élevé avec une transmission moyenne de plus de 85%. Les Filtres Coupe-Bande Ultra-Fins OD 6 Everix sont disponibles avec des longueurs d'onde centrales correspondant aux longueurs d'onde des lasers courants, notamment 405 nm, 532 nm, 633 nm, 785 nm et 1064 nm. Ces filtres coupe-bande sont idéaux pour l'intégration dans des dispositifs spatiaux ou sensibles au poids, ainsi que dans des systèmes de spectroscopie Raman basés sur des lasers.

**Remarque :** Tous les produits standard Everix sont disponibles exclusivement chez Edmund Optics® pour un achat immédiat. Des modèles de filtres personnalisés peuvent être achetés directement auprès d'[Everix](#).