


650nm Single Stage Free-Space Optical Isolator



- 1 + €4.135^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€4.135,00 prix unitaire
Qté 5+	€3.725,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Style:

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):

Propriétés optiques	
>85	Transmission Min. (%):
92	Transmission (%):
650	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
630 - 670	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
40 W, 4 kW/cm ² @ DWL	Damage Threshold, By Design: ☐
43	Isolation typique à la Long. d'Onde de Conception (dB):
>35	Isolation min. à la Long. d'Onde de Conception (dB):
Environnement & durabilité	
+15 to +40	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Grande Isolation pour une Stabilité Suprême
 - Faible Déperdition entraînant une Puissance Maximale
 - Ouverture d'Entrée de 4,7 mm
- Les Isolateurs Optiques en Espace Libre ont été spécifiquement conçus et fabriqués pour apporter non seulement une performance supérieure mais aussi une isolation, une transmission et des densités de puissance élevées. Chaque option réduit efficacement le retour lumineux des systèmes à diode laser dans la cavité externe et bloque la réflexion du couplage de fibre en espace libre. Les Isolateurs Optiques en Espace Libre augmentent la stabilisation de puissance dans les systèmes optiques tout en réduisant les dommages créés par le retour laser sur les composants optiques fragiles. Ces isolateurs apportent une protection de pointe pour les lasers les plus stables au monde et sont parfaits pour les applications laser exigeantes.