

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Objectif Zoom Coaxial 6,5X, Grossissement 0,7X - 4,5X



Stock **#83-893** 1 In Stock

-

1

+

€1.926^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.926,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Numerical Aperture (NA) Range:
0.029 - 0.069

Caractéristiques du produit

High Magnification Zoom Lens

Type:

In-Line Illumination

Type d'Éclairage:

Propriétés physiques et mécaniques

500.00

Poids (g):

Propriétés optiques	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2": 9.1 - 1.4mm	
Rapport de Zoom: 6.5:1	
Grossissement Primaire PMAG: 0.7X - 4.5X	
Distance de Travail (mm): 92.00	
Distorsion (%): 0.50 @ Mn FOV, 1/2" Sensor 0.10 @ Max FOV, 1/2" Sensor	
Profondeur de Champ (mm): 1.8 - 0.13	
Lens Wavelength Range: VIS	
Capteur	
Taille maximale du capteur: 1/2"	
Filetage & montage	
Monture: C-Mount	
Conformité réglementaire	
Certificate of Conformance: Visionner	

Description produit

- Logement Robuste avec Contrôle du Zoom par Incrémentation
- Option d'Illumination In-Line coaxiale avec Fibre 1/4"
- Conception Optique à Haute Résolution

Les Objectifs Zoom de Précision EO sont idéaux pour inspecter de petits détails, en particulier des composants électroniques. Tous les objectifs se composent d'un logement robuste en aluminium anodisé ainsi qu'un zoom par incrémentation pour faciliter leur intégration. Avec une distance de travail de 195mm, l'objectif 0.37X – 2.23X convient parfaitement en applications nécessitant une longue portée ou un large champ de vision de l'objet. L'objectif 0.7X – 4.5X offre lui une distance de travail de 92mm et est disponible en tant que modèle coaxial ou standard. En addition, tous les objectifs 0.7X – 4.5X possèdent une option de mise au point interne leur permettant d'imager une large profondeur de champ sans déplacer l'objectif ou l'objet en cours d'inspection.