

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

Plateau Métrique d’Axe Z, Platine de Montage de 60 mm x 60 mm



Stock **#55-032** CONTACT

-

1

+

€695^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€695,00 prix unitaire
Qté 5+	€616,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

	Type:
Metric	

Propriétés physiques et mécaniques

	Type de Mouvement:
Linear (Z)	
	Guide System:
Crossed Roller Bearing	

60 x60	Taille de Plateau (mm):
M16 x 1	Filetage au Centre:
Aluminium Stage	Construction:
±5	Ajustement de Hauteur (mm):
5	Capacité de Charge (kg):
(4) 4.5mm Diameters on 50mm Sq.	Trous pour Écrous SHCS:
3	Précision (µm):
0.5	Course par Tour de 360° (mm):
0.33	Poids (kg):

Connectivité matérielle & interfaçage

Metric Micrometer	Mécanisme:
-------------------	------------

Filetage & montage

(1) M16 x 1, (8) M4 x 0.7	Filetage:
---------------------------	-----------

Conformité réglementaire

Dispensé	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

Description produit

• Mouvement fin micrométrique

• Disponible en quatre tailles

• Aluminium anodisé noir

• Molette de verrouillage

Les Plateaux Métriques d'Axe Z permettent un mouvement micrométrique de composants optiques. Une rotation de la molette égale à 0.5mm. L'ajustement de hauteur est de ±2,5 mm pour les plateaux de 25 mm et 40 mm et de ±5,0mm pour les plateaux de 60 et 80 mm. Les Plateaux Métriques d'Axe Z sont disponibles en aluminium anodisé noir et sont dotées d'une molette de verrouillage. Les platines sont disponibles en quatre tailles.

Une platine adaptatrice supérieure de 40 mm x 40 mm, 8 mm d'épaisseur ([#58-290](#)) se monte aux filetages M3 et procure un contre-perçage pour vis à tête cylindrique hexagonale creuse 1/4-20 ou M6. Compatibles avec le platines suivantes : [#55-029](#), [#55-030](#), [#55-031](#), [#55-838](#) et [#55-839](#).

Les Plateaux d'Axe Z de 60 mm de côté (#55-032) et de 80 mm de côté (#56-335) sont compatibles avec les platines suivantes : [#54-687](#) , [#55-459](#), [#55-840](#), [#55-841](#) et [#56-335](#).

Informations techniques

