


Filtres Passe-Haut en Substitution au Verre Coloré, 665 nm, 12,7 mm de dia.



Filtres Passe-Haut en Substitution au Verre Coloré

Stock **#15-449** 3-4 JOURS



1



€42,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€42,00

Qté 11+

€37,80

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.70 ±0.127

Densité Optique OD:
≥5.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
665.00 ±6

Substrat:  BOROFLOAT®
Température d'Utilisation (°C): -100 to +400
Traitement: Dielectric
Indice de Réfraction n_d: 1.81
Bande de Coupure (nm): 200 - 630
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 1.10 ±0.10
Transmission (%): >90 (typical)
Bande de Transmission (nm): 685 - 2500
Type: Longpass Filter
Ouverture Utile (%): 90
Durabilité Environnementale: ML-STD-810, Method 507.3, Procedure III, Modified to 40 cycles
Résistance Physique: ML-C-48497
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2500

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner