

TECHSPEC® 620nm Filtre PB, 56nm Largeur de Bande, Blocage OD6, 50 mm Dia



Stock #33-911 3-4 JOURS

[Bandes passantes supplémentaires](#)

− 1 + **€848,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€848,00

Qté 6+
€697,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00 +0.00/-0.10

Angle d'Incidence (°):
0 ±5

Largeur de Bande (nm):

56.00
Gamme de Blocage OD 6 (nm): 300 - 581 & 664 - 850
Densité Optique OD: ≥6.0
Ouverture Utile CA (mm): 45.21
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 620.00
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 60.00
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Transmission Min. (%): >93
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 60-40
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Transmission (%): >93
Type: Bandpass Filter
Gamme de Blocage (nm): 250 - 1100
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Front d'Onde Transmis, RMS: λ/4 (prior to coating)
Durabilité Environnementale: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Épaisseur de Monture (mm): 3.5 ±0.1
Épaisseur du Substrat (mm): 2.00 ±0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme