

TECHSPEC® 6,25mm de Dia. x 20mm EFL, traité UV-VIS, Doublet Achrom. NUV



Stock **#84-329** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€104,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€104,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
6.25 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
20.00

Tolérance Distance Focale (%):
±1

Distance Focale Arrière BFL (mm): 18.36
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 405.00
Ouverture Utile CA (mm): 5.25
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.40 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 1 (mm): 2.40 ±0.05
Épaisseur Centrale CT 2 (mm): 1.00 ±0.05
Rayon R₁ (mm): 12.09
Rayon R₂ (mm): -9.55
Rayon R₃ (mm): -25.35
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.80
Substrat: 
Qualité de Surface: 40-20
f/#: 3.2
Ouverture Numérique NA: 0.16
Traitement: UV-VIS (345-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.5% @ 345 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Achromatic Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 345 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme