

[Afficher tous les 293 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC® 6,25mm Dia x 25mm FL, traité VIS 0°, Lentille Achromatique**



Stock **#47-693** 3-4 JOURS  
[D'autres traitements](#)

- 1 + **€67,00**

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-5                          |
| €67,00                           |
| Qté 6+                           |
| €53,50                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
6.25 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 25.00                                                                        |
| Tolérance Distance Focale (%):<br>±1                                         |
| Distance Focale Arrière BFL (mm):<br>23.45                                   |
| Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):<br>587.6                            |
| Ouverture Utile CA (mm):<br>5.625                                            |
| Centrage (arcmin):<br><1                                                     |
| Épaisseur Centrale CT (mm):<br>3.20 ±0.10                                    |
| Épaisseur Centrale CT 1 (mm):<br>2.30 ±0.05                                  |
| Épaisseur Centrale CT 2 (mm):<br>0.90 ±0.05                                  |
| Rayon R <sub>1</sub> (mm):<br>15.37                                          |
| Rayon R <sub>2</sub> (mm):<br>-11.16                                         |
| Rayon R <sub>3</sub> (mm):<br>-32.17                                         |
| Épaisseur au Bord ET (mm):<br>2.73                                           |
| Substrat: <a href="#">□</a><br><a href="#">N-BK7</a> / <a href="#">N-SF5</a> |
| Qualité de Surface:<br>40-20                                                 |
| f/#:<br>4.00                                                                 |
| Ouverture Numérique NA:<br>0.13                                              |
| Traitement:<br>VIS 0° (425-675nm)                                            |
| Spécification du Traitement:<br>R <sub>avg</sub> ≤0.4% @ 425 - 675nm         |
| Power (P-V) @ 632.8nm:<br>1.5λ                                               |
| Irregularity (P-V) @ 632.8nm:<br>λ/4                                         |
| Biseau:<br>Protective bevel as needed                                        |
| Type:<br>Achromatic Lens                                                     |
| Gamme de Longueur d'Onde (nm):<br>425 - 675                                  |

Conformité réglementaire

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| RoHS 2015:<br><a href="#">Conforme</a>                   |
| Reach 219:<br><a href="#">Conforme</a>                   |
| Certificate of Conformance:<br><a href="#">Visionner</a> |