


[Afficher tous les 130 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC<sup>®</sup> Miroir Raie Laser Nd:YAG, 6,35 x 6,35 mm, 266 nm, 0-45°



TECHSPEC<sup>®</sup> Nd:YAG Laser Line Mirrors

Stock **#39-586** **14 In Stock**

-

1

+

€143<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-5           | €143,00 prix unitaire            |
| Qté 6-25          | €125,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Laser Mrror

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

<3Parallélisme (arcmin):

85Ouverture Utile (%):

|                                                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Commercial Polish                                         | Surface Arrière:                        |
| 6.35 x 6.35 +0.00/-0.10                                   | Dimensions (mm):                        |
| 3.18 ±0.20                                                | Épaisseur (mm):                         |
| Propriétés optiques                                       |                                         |
| 10-5                                                      | Qualité de Surface:                     |
| Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):<br>99.8 |                                         |
| R <sub>abs</sub> >99.8% @ 266nm                           | Spécification du Traitement:            |
| λ/10                                                      | Planéité de Surface (P-V):              |
| Dielectric                                                | Type de Traitement:                     |
| Laser Mirror (266nm)                                      | Traitement:                             |
| 266                                                       | Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): |
| 0-45                                                      | Angle d'Incidence (°):                  |
| Fused Silica (Corning 7980)                               | Substrat: □                             |
| 2 J/cm² @ 266nm, 20ns, 20Hz                               | Damage Threshold, Reference: □          |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Conformité réglementaire |                             |
| Conforme                 | RoHS 2015:                  |
| Conforme                 | Reach 209:                  |
| Visionner                | Certificate of Conformance: |

## Description produit

- Réfectivité jusqu'à 99,9% auxfréquences harmoniques de Nd:YAG
  - Spécifications de seuils de dommage laser élevés
  - Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser sensibles
  - Également disponibles : [Substrats de Miroirs Laser TECHSPEC®](#) et [Miroirs Raie Laser Yb:YAG TECHSPEC®](#)
- Les Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC® combinent une réflectivité élevée, une excellente qualité de surface et une planéité de surface précise pour répondre aux exigences des applications laser Nd:YAG exigeantes. Chaque conception de traitement a été testée pour garantir un seuil de dommage laser élevé afin d'assurer la compatibilité avec les systèmes laser à impulsions. Ces miroirs laser à substrat de silice fondue présentent une excellente stabilité thermique et sont disponibles en profils ronds, carrés et rectangulaires. Les Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC sont idéaux pour les laboratoires et l'intégration dans des systèmes laser plus importants . Des traitements de miroir Nd:YAG sont disponibles pour 266 nm, 355 nm, 532 nm, 1064 nm et raies multiples.
- Remarque** : Contactez-nous pour des longueurs d'onde et tailles personnalisables et des versions AOI différentes.

## Montures compatibles