

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

Lentille Demi-Bille Tronquée en B270, 6 mm de diamètre



B270 Half-Ball Lenses

Stock **#21-906** 5 In Stock

-

1

+

€40⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€40,00 prix unitaire
Qté 11-25	€33,75 prix unitaire
Qté 26-49	€30,25 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Half-Ball Lens	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
6.00 ±0.1	Diamètre (mm):
	Épaisseur Centrale CT (mm):

2.70 ±0.15	
3.00	Rayon R (mm):
Propriétés optiques	
B270	Substrat: □
Uncoated	Traitement:
360 - 2700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
1.523	Indice de Réfraction (n _d):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Disponibles en géométries hémisphérique, tronquée et étendue
- Transmission élevée dans le visible et le NIR
- Idéales pour les applications sensibles au coût

Les Lentilles Demi-Billes en B270 présentent une surface sphérique moulée et une surface plane polie, ce qui facilite le montage par rapport aux lentilles-billes. Les substrats en B270 ont une transmission élevée du visible au proche infrarouge (NIR) et ont un indice de réfraction similaire au N-BK7, ce qui fait de ces lentilles une alternative idéale pour les applications sensibles aux coûts. Chaque diamètre de lentille est disponible en trois formes : hémisphérique standard, tronquée (hypo-hémisphère) et étendue (hyper-hémisphère), offrant ainsi de multiples options pour répondre au mieux aux exigences mécaniques du système. Les Lentilles Demi-Billes en B270 sont utilisées dans les applications de LED haute puissance, de couplage de fibres, d'endoscopie, de microscopie et de mesure laser.