

[Afficher tous les 61 produits de la même famille.](#)

6,3mm Diamètre, 4-6 λ Miroir



4-6 λ First Surface Mirrors

Stock **#32-354** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €17²⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€17,25 prix unitaire
Qté 6-25	€13,00 prix unitaire
Qté 26-99	€11,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Flat Mirror **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

6.30 ±0.76 **Diamètre (mm):**

Épaisseur (mm):

0.50 Nominal

Protective as needed **Biseau:**

>90 **Ouverture Utile (%):**

Propriétés optiques

Metal **Type de Traitement:**

Protected Aluminum (400-700nm) **Traitement:**

4 - 6λ **Planéité de Surface (P-V):**

400 - 700 **Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

Float Glass **Substrat:** □

45.00 **Angle d'Incidence (°):**

R_{avg} >85% @400 - 700nm **Spécification du Traitement:**

80-50 **Qualité de Surface:**

Conformité réglementaire

[Conforme](#) **RoHS 2015:**

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

[Conforme](#) **Reach 250:**


Description produit

- Différentes tailles et formes disponibles
- Reflètent 85% de la lumière du visible
- [Contactez-nous](#) pour obtenir des tailles sur mesure

Les Miroirs de Première Surface 4 - 6λ sont une alternative économique dans beaucoup d'applications. Les miroirs de première surface sont dotés d'un traitement à haute réflectivité, déposé sur la surface avant du substrat en verre. Les miroirs sont disponibles en formats circulaires, carrés et rectangulaires. Les miroirs de première surface 4 - 6λ rectangulaires sont extrêmement utiles pour les applications où le miroir doit être monté à 45° pour produire une déviation de 90° de la trajectoire optique. Les miroirs possèdent un traitement d'aluminium protégé et réfléchissent plus de 85% de la lumière visible

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Obtenez rapidement un [devis personnalisé](#).

Informations techniques



[Quote Your Size](#)

[Montures compatibles](#)