

7" Diagonale, Écran Plat LCD



Stock **#35-128** FIN DE SÉRIE CONTACT

- 1 + €100⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€100,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Monitor

Type:

Taille de l'Écran, Diagonale (pouces):
6.4

Angle de Vue Maximum, MVA (°):

Left/Right/Down 70, Up 50	
400	Luminosité (cd/m²):
Tr: 12ms Tf: 18ms	Temps de Réponse (ms):
FCC Class B	Standards de Sécurité:
Propriétés physiques et mécaniques	
179.6 x 120 x 23	Dimensions (mm):
870	Poids (g):
0.135 x 0.416	Pas de Masque (mm):
154.08 x 86.58	Zone Active (mm):
Propriétés optiques	
1440 x 234	Résolution:
Capteur	
0.50	Résolution (MegaPixels):
NTSC/ PAL	Format Signal:
400:1 (typical)	Contraste:
Electrical	
7.5	Consommation de Puissance (W):
Connectivité matérielle & interfaçage	
100 - 240 V AC Included	Alimentation d'Énergie:
Mini Phone Jack (RCA Adapter Included)	Entrées/Sorties :
NTSC/PAL	Video Input:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS:
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Tailles Multiples
- Bon Marché
- Rapide Temps de Réponse

Les moniteurs LCD sont très appréciés du fait de leur taille compacte réduisant la taille d'un système par rapport à un moniteur CRT par exemple. Le moniteur peut être connecté à toutes caméras CCD analogiques monochrome ou couleur via des [câbles vidéo](#).

Toutes les connexions en entrée sur le moniteur 15.1" sont accessibles via le panneau arrière étant retirable. L'un des nombreux paramètres OSD (on screen display) est la fonction automatique de l'ajustement qui ajuste la taille, la position, et la phase dépendant du signal vidéo appliqué. L'alimentation d'énergie et monture d'indinaison sont incluses.