

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Objectif Zoom 6,5X, Grossissement 0,7X - 4,5X



Stock **#83-891** 1 In Stock

-

1

+

€1.665^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.665,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

High Magnification Zoom Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):

500.00

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":

9.1 - 1.4mm

0.029 - 0.069	Ouverture Numérique NA:
6.5:1	Rapport de Zoom:
0.7X - 4.5X	Grossissement Primaire PMAG:
92.00	Distance de Travail (mm):
0.50 @ Mn FOV, ½" Sensor 0.10 @ Max FOV, ½" Sensor	Distorsion (%):
1.8 - 0.13	Profondeur de Champ (mm):
VIS	Lens Wavelength Range:
Capteur	
1/2"	Taille maximale du capteur:
Filetage & montage	
C-Mount	Monture:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Logement Robuste avec Contrôle du Zoom par Incrémentation
- Option d'Illumination In-Line coaxiale avec Fibre ¼"
- Conception Optique à Haute Résolution

Les Objectifs Zoom de Précision EO sont idéaux pour inspecter de petits détails, en particulier des composants électroniques. Tous les objectifs se composent d'un logement robuste en aluminium anodisé ainsi qu'un zoom par incrémentation pour faciliter leur intégration. Avec une distance de travail de 195mm, l'objectif 0.37X–2.23X convient parfaitement en applications nécessitant une longue portée ou un large champ de vision de l'objet. L'objectif 0.7X–4.5X offre lui une distance de travail de 92mm et est disponible en tant que modèle coaxial ou standard. En addition, tous les objectifs 0.7X–4.5X possèdent une option de mise au point interne leur permettant d'imager une large profondeur de champ sans déplacer l'objectif ou l'objet en cours d'inspection.