

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

676nm CWL, 11.8mm Dia. Bandpass Filter



Stock **#28-484** FIN DE SÉRIE **20+ In Stock**

-

1

+

€19^{,95}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€19,95 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Bandpass Filter	Type:
Kr Emission Line	Applications Typiques:

Propriétés physiques et mécaniques

11.80	Diamètre (mm):
4.60	Épaisseur (mm):

±0.2	Tolérance Dimensionelle (mm):
Propriétés optiques	
≥3.0	Densité Optique OD:
676.00	Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
±2	Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm):
10.00	Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
50	Transmission Min. (%):
80-50	Qualité de Surface:
200 - 1200	Gamme de Blocage (nm):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Ideal for Selectively Transmitting a Narrow Range of Wavelengths
- Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
- For Even More Deals, Check out [Mega Clearance: Optics](#)

Bandpass interference filters are used extensively in a variety of biotech, biomedical, or quantitative chemical applications to selectively transmit a narrow range of wavelengths while blocking all others. Experimental Grade Bandpass Interference Filters are available in a variety of bandpass ranges in 11.8mm and 24.15mm diameter unmounted options.

Note: Specifications for experimental grade optics may vary as much as 10% from those listed. Also, no additional information is available other than what is provided.

Informations techniques

