


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Filtre Dichroïque 685nm, 12,5 X 17,6mm



TECHSPEC® Fluorescence Dichroic Filters

Stock #67-069 3-4 JOURS



1



€186,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€186,00

Qté 6+

€146,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
12.5 x 17.6

Angle d'Incidence (°):
45

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
685.00 ±5.0

Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Longueur (mm): 17.60
Traitement: Hard Coated
Réflexion (%): 98.00 (average)
Longueur d'Onde de Réflexion (nm): 590 - 676
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.05
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Transmission (%): 90.00 (average)
Bande de Transmission (nm): 695 - 810
Type: Dichroic Filter
Largeur (mm): 12.50
Tolérance Dimensionelle (mm): +0.0/-0.2
Front d'Onde Transmis, RMS: 1λ
Durabilité Environnementale: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 590 - 810

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme