

694 nm CWL, 10 nm FWHM, 12,7 mm de Diamètre non Monté



Bandpass Interference Filters

Stock **#62-117** FIN DE SÉRIE ☐ En Stock



1



€16,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€16,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.70

Densité Optique OD:
≥3.0

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
694.00

Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm):
±2

Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):

10.00
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm): ±2
Transmission Min. (%): ≥50
Température d'Utilisation (°C): -50 to +75
Traitement: Traditional Coated
Qualité de Surface: 80-50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.10
Type: Bandpass Filter
Applications Typiques: Cu laser line
Gamme de Blocage (nm): 200 - 1200
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Sensibilité Angulaire: Intended for Collimated Input
Épaisseur de Monture (mm): 9.6

Conformité réglementaire

RoHS: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner