

73 x 116mm, 4-6 λ Miroir



4-6λ First Surface Mirrors

Stock **#32-371** **20+ In Stock**

- 1 + €48⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€48,00 prix unitaire
Qté 6-25	€38,00 prix unitaire
Qté 26-99	€31,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Flat Mirror **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

73.0 x 116.0 ±0.76 **Dimensions (mm):**

Protective as needed **Biseau:**

>90 **Ouverture Utile (%):**

3.00 **Épaisseur (mm):**

116.00 **Longueur (mm):**

73.00 **Largeur (mm):**

Propriétés optiques

4 - 6λ **Planéité de Surface (P-V):**

Float Glass **Substrat:**

80-50 **Qualité de Surface:**

$R_{avg} > 85\%$ @ 400 - 700nm **Spécification du Traitement:**

Protected Aluminum (400-700nm) **Traitement:**

Metal **Type de Traitement:**

45.00 **Angle d'Incidence (°):**

400 - 700 **Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

Conformité réglementaire

[Conforme](#) **RoHS 2015:**

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

[Conforme](#) **Reach 247:**


DESCRIPTION PRODUIT

- Différentes tailles et formes disponibles
- Réflètent 85% de la lumière du visible
- [Contactez-nous](#) pour obtenir des tailles sur mesure

Les Miroirs de Première Surface 4 - 6λ sont une alternative économique dans beaucoup d'applications. Les miroirs de première surface sont dotés d'un traitement à haute réflectivité, déposé sur la surface avant du substrat en verre. Les miroirs sont disponibles en formats circulaires, carrés et rectangulaires. Les miroirs de première surface 4 - 6λ rectangulaires sont extrêmement utiles pour les applications où le miroir doit être monté à 45° pour produire une déviation de 90° de la trajectoire optique. Les miroirs possèdent un traitement d'aluminium protégé et réfléchissent plus de 85% de la lumière visible

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Obtenez rapidement un [devis personnalisé](#).

INFORMATIONS TECHNIQUES



QUOTE YOUR SIZE