

TECHSPEC® 75 x 75 mm, Argent Protégé, Miroir de Première Surface $\lambda/20$



Stock **#34-401** 10 In Stock

-

1

+

€700^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€700,00 prix unitaire
Qté 6-25	€560,00 prix unitaire
Qté 26-49	€525,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Flat Mirror

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Commercial Polish

Surface Arrière:

75.0 x 75.0 +0.00/-0.20

Dimensions (mm):

90.00	Ouverture Utile (%):
Ground, protective bevel as needed	Bords:
30.00	Parallélisme (arcsec):
7.50	Épaisseur (mm):
75.00	Longueur (mm):
75.00	Largeur (mm):

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V):	
λ/20 (flatness pre-coating)	
Substrat: □	
Fused Silica (Corning 7980)	

Qualité de Surface:	
20-10	
Spécification du Traitement:	
R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm	
R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	

Traitement:	
Protected Silver (450-10000nm)	
Type de Traitement:	
Metal	

Gamme de Longueur d'Onde (nm):	
450 - 10000	

Conformité réglementaire


Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- Substrat de Précision en Silice Fondue Polie
- Qualité de Surface de 20-10
- Faible Coefficient de Dilatation Thermique

Les Miroirs de Première Surface TECHSPEC® N20 sont polis à une qualité et une précision de surface en tête de l'industrie pour minimiser les erreurs de front d'onde réfléchi. Ces miroirs figurent un substrat de silice fondue de précision à faible coefficient de dilatation thermique. Plusieurs options de traitement sont disponibles, permettant à ces miroirs d'être intégrés en applications dans le spectre du visible ainsi que dans l'infrarouge. Les miroirs de première surface TECHSPEC® N20 sont idéaux pour les applications de déviation de faisceau et de réflexion les plus exigeantes, et sont disponibles en plusieurs tailles, épaisseurs, et options de traitement.

Informations techniques



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Montures compatibles

