


[Afficher tous les 23 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Substrat de Miroir Non Traité $\lambda/10$ ZERODUR®, 25 mm de Dia.



Stock #71-513 1 In Stock

-

1

+

€99^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€99,00 prix unitaire
Qté 6-25	€79,20 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Mirror Substrate

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

25.00 +0.00/-0.20

Diamètre (mm):

4.00 ±0.20

Épaisseur (mm):

Commercial Polish	Surface Arrière:
Protective as needed	Biseau:
90	Ouverture Utile (%):
Ground	Bords:
30	Parallélisme (arcsec):

Propriétés optiques

Uncoated	Traitement:
λ/10	Planéité de Surface (P-V):
ZERODUR®	Substrat: □
20-10	Qualité de Surface:

Propriétés des matériaux

0.1	Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C):
-----	---

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
---------------------------	-----------------------------

Description produit

• Substrat de précision ZERODUR®

• Planéité de λ/10

• Faible coefficient de dilatation thermique

Les Substrats de Miroir ZERODUR® TECHSPEC® conviennent parfaitement aux applications dans lesquelles les variations de température peuvent être problématiques. Les substrats ZERODUR présentent un coefficient de dilatation thermique (ou CTE pour coefficient of thermal expansion) de ±0,10 x 10-6/°C, soit bien inférieur au CTE de la plupart des types de verres. Grâce à ce faible CTE, les miroirs conservent un front d'onde réfléchi constant même en cas de températures fluctuantes ou en présence de sources lumineuses d'intensité variable. Les Substrats de Miroirs ZERODUR®TECHSPEC® ont des substrats polis de précision avec une planéité de λ/10 et une qualité de surface de 20-10.