

## Lentille Demi-Bille Étendue en B270, 6 mm de diamètre



B270 Half-Ball Lenses

Stock **#21-907** **9 In Stock**

-

1

+

€34<sup>76</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-10          | €34,76 prix unitaire             |
| Qté 11-25         | €27,81 prix unitaire             |
| Qté 26-49         | €24,98 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### SPÉCIFICATIONS

#### Caractéristiques du produit

Half-Ball Lens

Type:

| Propriétés physiques et mécaniques |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 6.00 ±0.1                          | Diamètre (mm):                          |
| 3.30 ±0.15                         | Épaisseur Centrale CT (mm):             |
| 3.00                               | Rayon R (mm):                           |
| Propriétés optiques                |                                         |
| B270                               | Substrat: <input type="checkbox"/>      |
| Uncoated                           | Traitement:                             |
| 360 - 2700                         | Gamme de Longueur d'Onde (nm):          |
| 1.523                              | Indice de Réfraction (n <sub>d</sub> ): |
| Conformité réglementaire           |                                         |
| Conforme                           | RoHS 2015:                              |
| Conforme                           | Reach 224:                              |
| Visionner                          | Certificate of Conformance:             |

## DESCRIPTION PRODUIT

- Disponibles en géométries hémisphérique, tronquée et étendue
- Transmission élevée dans le visible et le NIR
- Idéales pour les applications sensibles au coût

Les Lentilles Demi-Billes en B270 présentent une surface sphérique moulée et une surface plane polie, ce qui facilite le montage par rapport aux lentilles-billes. Les substrats en B270 ont une transmission élevée du visible au proche infrarouge (NIR) et ont un indice de réfraction similaire au N-BK7, ce qui fait de ces lentilles une alternative idéale pour les applications sensibles aux coûts. Chaque diamètre de lentille est disponible en trois formes : hémisphérique standard, tronquée (hypo-hémisphère) et étendue (hyper-hémisphère), offrant ainsi de multiples options pour répondre au mieux aux exigences mécaniques du système. Les Lentilles Demi-Billes en B270 sont utilisées dans les applications de LED haute puissance, de couplage de fibres, d'endoscopie, de microscopie et de mesure laser.