

[Afficher tous les 21 produits de la même famille.](#)

Objectif Large Champ Faible Distorsion, 6mm Dist. Focale



#68-669

Stock **#68-671 5 In Stock**

-

1

+

€558⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€558,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Low Distortion Wide Angle Lenses	Series:
Fixed Focal Length Lens	Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Fixed	Option Iris:
	Longueur (mm):

45.80	
	Diamètre Max. (mm):
34.0	
	Diamètre Externe (mm):
34	
	Poids (g):
100.00	

Propriétés optiques	
Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):	125.00
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":	56.2°
Cercle Image Max. (mm):	8.00
Distance Focale FL (mm):	6.00
Distance de Travail (mm):	100 - ∞
Ouverture (f/#):	f/1.2
Distorsion (%):	<-0.2
Distorsion maximum (%):	<-0.2
Lens Wavelength Range:	VIS

Capteur	
Taille maximale du capteur:	1/2"
Pixel Size (µm):	4.50

Filetage & montage	
Filetage Filtre:	M30.5 x 0.50
Monture:	C-Mount

Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	Dispensé
Certificate of Conformance:	Visionner
REACH 241:	Contains SVHC(s)

Description produit

- Options de monture C et CS pour capteurs jusqu'à 1/2,5"
- Jusqu'à 3 mégapixels, valeurs de distorsion de 1% seulement
- Pas de refocalisation nécessaire, de 100 mm à l'infini
- Distances focales de 1,28 mm à 3 mm

Les Objectifs Grand Angle à Faible Distorsion maintiennent une résolution élevée pour les applications nécessitant une longue distance de travail et peuvent s'adapter à des capteurs de caméra multi-mégapixels. La conception optique de ces objectifs grand angle à faible distorsion permet aux utilisateurs d'obtenir une distorsion inférieure à 3 % sur un champ de vision de 125°, ou inférieure à 1% de distorsion sur un champ de vision de 110°. Ces objectifs sont dotés d'une vis de verrouillage pour le diaphragme manuel permettant l'utilisation dans des environnements à fortes vibrations. Les Objectifs Grand Angle à Faible Distorsion sont idéaux pour les applications de sécurité et de surveillance, de vision industrielle ou d'[automatisation industrielle](#). Ces objectifs ne nécessitent pas de mise au point de 100 mm à l'infini.

Remarque : L'image sera retourné (de 180°). Les options de diaphragme automatique (Auto Iris) requièrent des caméras à P-Iris ou à diaphragme DC.