

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Objectif a Distance Focale Fixe Serie UC 6 mm



6mm FL, #33-301



Stock **#33-301** ☐ En Stock



1



€260,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€260,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
40.90

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
73.8mm - 60.0°

Filetage Filtre:

M34 x 0.5 (Female)
Diamètre Max. (mm): 36
Diamètre Externe (mm): 36.00
Poids (g): 67
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 53.4mm - 45.4°
Max. Protrusion Derrière (mm): 3.2
Cercle Image Max. (mm): 8.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0255
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 73.8mm - 60.0°
Nombre d'Éléments (Groupes): 9 (8)
Front Thread: M34 x 0.5 (Female)
Dia. de Monture (mm): 30.0
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 65.9mm - 54.6°
Taille de Capteur Optimale: 1/2.5"
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 6.00
Grossissement Primaire PMAG 0.094
Taille maximale du capteur: 1/2"
Distance de Travail (mm): 50 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.85 - f/11
Traitement: N4 MgF ₂
Spécification du Traitement: N4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 12.64
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 39.2mm - 34.2°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 17.55
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 4.85
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 73.8mm - 60° Vertical: 53.3mm - 45.4° Diagonal: 96.8mm - 73.8°
Distorsion maximum (%): -11.19
Longueur Maximum (mm): 40.9
Position de la Pupille de Sortie (mm): -22.49
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance Lens with Compact Form Factor
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

REACH 201:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner
