


[Afficher tous les 39 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Plan Étalon  $\lambda/20$  ZERODUR®, 76,2 mm de Dia.



Stock **#48-117-000** 20+ In Stock

-

1

+

€875<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-10          | €875,00 prix unitaire            |
| Qté 11-25         | €780,00 prix unitaire            |
| Qté 26-49         | €735,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Interferometry Window

Type:

Includes a certificate of calibration.

Remarque:

| Propriétés physiques et mécaniques |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 68.60                              | Ouverture Utile CA (mm):            |
| 3.00 +0.00/-0.04                   | Diamètre (pouces):                  |
| 76.20 +0.00/-1.00                  | Diamètre (mm):                      |
| 0.75 ±0.06                         | Épaisseur (pouces):                 |
| 19.05 ±1.5                         | Épaisseur (mm):                     |
| ≤3                                 | Parallélisme (arcmin):              |
| Protective as needed               | Biseau:                             |
| Single Surface                     | Construction:                       |
| Fine Ground                        | Bords:                              |
| 0.24                               | Rapport de Poisson:                 |
| 90.3                               | Module d'Élasticité de Young (GPa): |
| 620.00                             | Dureté de Knoop (kg/mm²):           |

| Propriétés optiques                                                                          |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uncoated                                                                                     | Traitement:                                                                                   |
| Yellow Tint                                                                                  | Couleur:                                                                                      |
|  ZERODUR® | Substrat:  |
| 1.542                                                                                        | Indice de Réfraction (n <sub>d</sub> ):                                                       |
| 60-40                                                                                        | Qualité de Surface:                                                                           |
| 56.2                                                                                         | Nombre d'Abbe (v <sub>d</sub> ):                                                              |
| λ/20                                                                                         | Planéité de Surface (P-V):                                                                    |

| Propriétés des matériaux |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2.53                     | Densité (g/cm³):                                              |
| 0.1                      | Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 <sup>-6</sup> /°C): |

| Conformité réglementaire |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Conforme                 | RoHS 2015:                  |
| Visionner                | Certificate of Conformance: |
| Conforme                 | Reach 233:                  |

## Description produit

- Diamètres de ½" à 14" disponibles
- Chaque plan optique λ/20 de 75 mm ou plus Inclut un certificat de calibration
- Disponibles avec les traitements métalliques standards: [Miroirs λ/10 et λ/20](#)

Les Plans Étalons, Surface Unique TECHSPEC® sont utilisés comme référence (lame référence) contre la planéité d'une surface inconnue. Chaque pièce est polie avec grande précision par nos opticiens et testés sur un interféromètre Zygo pour assurer la planéité de surface. Les surfaces secondaires de ces optiques sont polies à la qualité d'une fenêtre pour visionner les motifs d'interférence. Chaque Plan Étalon, Surface Unique TECHSPEC® inclut un coffret de rangement résistant pour une protection permanente. Les Plans Optiques λ/20 de diamètre de 75 mm ou plus incluent en plus un certificat de calibration.