

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Fenetre en Ge, non traitée, 76,2 mm de dia. x 5,0 mm d'épaisseur



Germanium (Ge) Windows

Stock #11-864 3-4 JOURS



1



€1.369,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€1.369,00

Qté 11+

€1.232,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Biseau:  
Protective as needed

Ouverture Utile (%):  
90.00

Ouverture Utile CA (mm):  
68.58

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diamètre (mm):</b><br>76.20 +0.0/-0.1                                  |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>5.00 ±0.1                                       |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                                            |
| <b>Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>6.1 |
| <b>Densité (g/cm³):</b><br>5.33                                           |
| <b>Bords:</b><br>Fine Ground                                              |
| <b>Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:</b><br>4.002 @ 11µm                |
| <b>Dureté de Knoop (kg/mm²):</b><br>780                                   |
| <b>Parallélisme (arcmin):</b><br><1                                       |
| <b>Rapport de Poisson:</b><br>0.28                                        |
| <b>Substrat:</b><br>Germanium (Ge)                                        |
| <b>Planéité de Surface (P-V):</b><br>λ/10 @ 10.6µm                        |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                                       |
| <b>Type:</b><br>Protective Window                                         |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>2000 - 14000                     |
| <b>Module d'Élasticité de Young (GPa):</b><br>102.7                       |

### Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |