

TECHSPEC® 70 x 70mm Goniomètre Filetage Impérial, Rayon 180mm



70mm, 180mm Radius, English Goniometer

Stock **#66-534** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€727,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2

€727,00

Qté 3+

€636,60

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Goniometer

Mécanisme:
Lead Screw

Type:
English

Taille de Plateau (mm): 70 x 70
Course (°): ±8
Construction: Aluminium Stage
Pas de Vis-Mère (mm): 0.5
Capacité de Charge (kg): 6
Filetage: (9) ¼-20, (4) 6-32, (8) 2-56
Rayon R (mm): 180
Résolution (arcmin): 5
Taille de Plateau (pouces): 2.75 x 2.75
Poids (kg): 0.3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme