

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 70 X 70mm Goniometre Filetage Metrique, Rayon 180mm



TECHSPEC® Goniometers



Stock #66-537 CONTACT

- 1 +

€727,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2

€727,00

Qté 3+

€636,60

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Goniometer

Mécanisme:
Lead Screw

Type: Metric
Taille de Plateau (mm): 70 x 70
Course (°): ±8
Construction: Aluminium Stage
Pas de Vis-Mère (mm): 0.5
Capacité de Charge (kg): 6
Filetage: (9) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4
Rayon R (mm): 180
Résolution (arcmin): 5
Taille de Plateau (pouces): 2.75 x 2.75
Poids (kg): 0.3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme