


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtres Passe-Haut en Substitution au verre Colore, 780 nm, 12,7 mm de dia.



Filtres Passe-Haut en Substitution au Verre Coloré

Stock #15-451 ☐ En Stock

1 €42,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€42,00

Qté 11+

€37,80

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):  
12.70 ±0.127

Densité Optique OD:  
≥5.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :  
780.00 ±7

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Substrat:</b> <br><a href="#">BOROFLOAT®</a> |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>-100 to +400                                                                          |
| <b>Traitement:</b><br>Dielectric                                                                                                |
| <b>Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:</b><br>1.74                                                                              |
| <b>Bande de Coupure (nm):</b><br>200 - 710                                                                                      |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>80-50                                                                                             |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>1.10 ±0.10                                                                                            |
| <b>Transmission (%):</b><br>>90 (typical)                                                                                       |
| <b>Bande de Transmission (nm):</b><br>800 - 2500                                                                                |
| <b>Type:</b><br>Longpass Filter                                                                                                 |
| <b>Ouverture Utile (%):</b><br>90                                                                                               |
| <b>Durabilité Environnementale:</b><br>ML-STD-810, Method 507.3, Procedure III, Modified to 40 cycles                           |
| <b>Résistance Physique:</b><br>ML-C-48497                                                                                       |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>200 - 2500                                                                             |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 219:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |