

[Afficher tous les 28 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 785nm, 12,5mm de Diamètre, Filtre Dichroïque Raman



Stock **#86-228** 5 In Stock

-

1

+

€557^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€557,00 prix unitaire
Qté 10-25	€473,00 prix unitaire
Qté 26-49	€445,60 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Longpass Filter

Remarque:

Bandwidth (nm): >700

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

12.50 +0.0/-0.1

±0.1	Tolérance Épaisseur (mm):
>80	Ouverture Utile (%):
Propriétés optiques	
0 ±2	Angle d'Incidence (°):
≥6.0	Densité Optique OD:
792.80	Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
785	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
Hard Coated	Traitement:
60-40	Qualité de Surface:
>90	Transmission (%):
<7.8	Largeur de Transition (nm):
<λ/4 @ 633nm	Front d'Onde Transmis, RMS:
T _{abs} ≥93% @ 804 - 900nm T _{avg} ≥90% @ 804 - 1500nm	Spécification du Traitement:
785 - 1500	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
785.00	Long. d'Onde du Blocage Laser (nm):

Filetage & montage

3.5	Épaisseur de Monture (mm):
-----	----------------------------

Environnement & durabilité

Environmental: ML-STD-810F Physical: ML-C-48497A	Durabilité:
---	-------------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- Transmission élevée pour détecter des signaux faibles
 - Blocage profond pour un rejet laser maximal
 - Parfaits pour la spectroscopie Raman ou l'Instrumentation des sciences de la vie
- Les Filtres à Transition Passe-Haut Raman TECHSPEC® sont des solutions à filtre unique pour réduire le bruit spectral dans les applications à déplacement de Stokes. Ces filtres sont conçus pour créer des transitions nettes entre les signaux Raman transmis et les longueurs d'onde laser bloquées. Conçus pour détecter même les plus petits décalages Raman, les Filtres à Transition Passe-Haut Raman TECHSPEC sont idéaux pour être intégrés dans des systèmes de spectroscopie Raman ou de microscopie confocale. La conception à traitement dur offre des caractéristiques de transmission supérieures à celles des filtres traités traditionnels comparables.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Montures compatibles

