

## 6,5 mm Diamètre x 6 mm EFL, Lentille Condenseur



Stock **#43-480** 3-4 JOURS

☐ [D'autres traitements](#)

1  **€24,00**

AJOUTER AU PANIER

|          |
|----------|
| Qté 1-10 |
| €24,00   |

|         |
|---------|
| Qté 11+ |
| €21,00  |

|                                  |
|----------------------------------|
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):  
6.50

Distance Focale EFL (mm):  
6.00

Ouverture Numérique NA:  
0.58

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Float Glass |
| <b>Tolérance Distance Focale (%)</b> :<br>±7             |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                           |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>80-50 (typical)            |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm)</b> :<br>3.40 ±0.2         |
| <b>f/#:</b><br>0.86                                      |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed             |
| <b>Rayon R<sub>2</sub> (mm)</b> :<br>Plano               |
| <b>Shape of Back Surface:</b><br>Plano                   |
| <b>Type:</b><br>Condenser Lens                           |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm)</b> :<br>350 - 2000     |
| <b>Conjugate Distance:</b><br>Infinite                   |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 219:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |