

[Afficher tous les 16 produits de la même famille.](#)

Cavalier à Queue d’Aronde Métrique, 70 mm



70mm Precision Stage, Metric Dovetail Carrier

Stock **#12-511** 20+ In Stock

-

1

+

€152⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€152,00 prix unitaire
Qté 10+	€134,80 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Metric	Type:
Carrier	Remarque:

Propriétés physiques et mécaniques	
Linear (X)	Type de Mouvement:

	Guide System:
Dovetail	
	Longueur (pouces):
2.76	
	Longueur (mm):
70.00	
	Construction:
Black Anodized Aluminum	

Connectivité matérielle & interfaçage

	Mécanisme:
Manual	

Filetage & montage

	Filetage:
(4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4, (9) M6 x 1.0	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	REACH 241:
Conforme	


Description produit

- Large gamme de longueurs de cavaliers et de trous de montage disponibles
- Conception à profil bas avec mouvement doux et sans à-coups
- Stabilité accrue et précision linéaire < 1mrad


Les Systèmes de Rails Optiques à Queue d’Aronde sont conçus pour une installation et un positionnement faciles et stables de divers composants optiques sur le même axe. Les rails disposent de trous et de fentes clairs qui permettent de monter le rail aux [Tables de Laboratoires ou Tables Optiques](#), de ¼-20 TPI et M6. Les cavaliers sont disponibles avec différentes longueurs et perçages pour répondre aux différents besoins de montage, y compris des options directement compatibles avec nos [Plateaux Manuels TECHSPEC®](#) pour l’alignement de précision. Les cavaliers utilisent une conception en deux parties pour empêcher que les vis entrent en contact avec le rail, et pour permettre une fixation et un retrait faciles. Tous les composants des Systèmes de Rails Optiques à Queue d’Aronde sont fabriqués en aluminium noir anodisé pour diminuer les reflets parasites ou l’éblouissement.

Remarque : Les rails et les cavaliers sont vendus séparément.



Informations techniques




Large Carrier #55-404



Medium Carrier #55-341



Common Side Profile



Stock No.	L	A	B	C	D	# Slots	# C'bores
#54-401	12	6	4	—	—	3	—
#54-402	36	18	16	4	6	5	2

Dovetail Optical Rail

Technical drawing of the Dovetail Optical Rail. The drawing shows a side view of the component with dimensions A, B, C, D, and L. The overall width is 3.30 inches. The overall height is 0.5 inches. The distance from the top edge to the center of the central hole is 1.50 inches. The distance from the bottom edge to the center of the central hole is 0.75 inches. The distance from the left edge to the center of the central hole is 0.75 inches. The distance from the right edge to the center of the central hole is 0.75 inches. The distance from the top edge to the center of the central hole is 2.30 inches. The distance from the bottom edge to the center of the central hole is 1.70 inches. The distance from the left edge to the center of the central hole is 1.70 inches. The distance from the right edge to the center of the central hole is 1.70 inches. The distance from the top edge to the center of the central hole is 0.40 inches. The distance from the bottom edge to the center of the central hole is 1.25 inches. The distance from the left edge to the center of the central hole is 0.25 inches. The distance from the right edge to the center of the central hole is 0.25 inches. The text "C'bore for 1/4 S.H.C.S." and "Slots for 1/4 S.H.C.S." indicates the hole specifications.

Units: inches