

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 8" de Dia. X 80" FL Aluminum Protege, Miroir Parabolique



Stock #32-076-522 CONTACT

1 €943,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2

€943,00

Qté 3+

€802,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat:

BOROFLOAT®SUPREMAX®

Tolérance Distance Focale (%):

±1.5

Qualité de Surface:

60-40

Précision de Surface:

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/8                                                                                                                |
| <b>Diamètre (pouces):</b><br>8.0 +0.06/-0                                                                          |
| <b>Diamètre (mm):</b><br>203.20 +1.5/-0                                                                            |
| <b>Distance Focale EFL (pouces):</b><br>80.0                                                                       |
| <b>Distance Focale EFL (mm):</b><br>2,032.00                                                                       |
| <b>Radius of Curvature (mm):</b><br>4,064.00                                                                       |
| <b>Ouverture (f/#):</b><br>f/10                                                                                    |
| <b>Traitement:</b><br>Protected Aluminum (400-2000nm)                                                              |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> >85% @ 400 - 700nm<br>R <sub>avg</sub> >90% @ 400 - 2000nm |
| <b>Type de Traitement:</b><br>Metal                                                                                |
| <b>Surface Arrière:</b><br>Ground                                                                                  |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>183                                                                             |
| <b>Épaisseur au Bord ET (pouces):</b><br>1.37                                                                      |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>34.80                                                                         |
| <b>Type:</b><br>Parabolic Mirror                                                                                   |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (µm):</b><br>0.4 - 2                                                                   |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>400 - 2000                                                                |
| <b>Damage Threshold, Reference:</b> <input type="checkbox"/><br>0.3 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm & 1064nm, 10ns       |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |