

Rétroéclairage à Éclairage Périphérique, Blanc, 8" x 8"

A black, rectangular, frame-like device, possibly a sensor or camera module, shown from a top-down perspective. The device has a thick, black border with a white, rectangular area in the center. The corners of the device are rounded, and there are small, dark, rectangular features on the inner edges of the border. The device is set against a white background.

☐ - 1 ☒ + €1.430^{,00}

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.430,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Espace téléchargement

BX2-200200WHI4	Numéro de Modèle:
50,000	Durée de Vie LED (heures):
LED Illuminator	Type d'Éclairage:
Advanced Illumination	Fabricant:

	Géométrie:
Backlight	
	Mode d'Éclairage:
Constant	

Propriétés physiques et mécaniques

	Dimensions (mm):
259.1 L x259.1 Wx19.1 T	
	Zone Active (inches):
8 x8	

Propriétés optiques

	Couleur:
White	

Connectivité matérielle & interfaçage

	Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	

Environnement & durabilité

	Température d'Utilisation (°C):
0 - 35	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Dispensé	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 247:
Contains SVHC(s)	

Description produit

- 30% plus Lumineux qu'un Éclairage Comparable Monté en Surface
- Illumination Homogène peu Chauffante

Les Rétroéclairages Latéraux de Advanced Illumination sont des solutions alternatives aux éclairages montés en surface et sont hautement performants. Ils fournissent une illumination homogène peu chauffante et qui est 30% plus lumineuse que les éclairages montés en surface de taille égale. Pour simplifier l'intégration de systèmes, ces rétroéclairages comprennent des supports et des rails de montage pour des écrous M6. Une option de réglage d'intensité manuelle est également disponible pour une plus grande flexibilité.

Remarque : Alimentation 24 V requise, [#66-855](#). Des [Accessoires pour Produits d'Advanced Illumination](#) sont disponibles et vendus séparément. L'intensité des unités ne peut pas être réglée.