

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



75mm CA Series Fixed Focal Length Lens

Stock #11-321 3-4 JOURS

-

1

+

€910,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€910,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Option Iris: Variable
Longueur (mm): 84.61
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2": 36.8mm - 4.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3": 50.6mm - 6.0°
Filetage Filtre:

M40.5 x 0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 56
Diamètre Externe (mm): 56
Poids (g): 448
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 27.6mm - 3.3°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 73.6mm - 8.7°
Cercle Image Max. (mm): 27.90
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0393
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3": 99.7mm - 11.8°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 81.7mm - 9.7°
Nombre d'Éléments (Groupes): 8 (5)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 41.4mm - 4.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 33.3mm - 4.0°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 75.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.158
Taille maximale du capteur: APS-C
Distance de Travail (mm): 500 - ∞
Monture: TFL-Mount
Ouverture (f/#): f/2.8 - f/16
Traitement: N4 MgF ₂
Spécification du Traitement: N4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 27.88
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 20.7mm - 2.5°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 48.34
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -63.62
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 142.1mm - 16.9° Vertical: 106.3mm - 12.7° Diagonal: 178.2mm - 21°
Distorsion maximum (%): 0.33
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS-C: 129.6mm - 15.3°
Position de la Pupille de Sortie (mm): -91.77
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance Lens
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner

Reach 235:
Conforme