

TECHSPEC® 8,5mm, 200mm-∞ WD Primaire, Objectif Distance Focale Fixe Série HP



8.5mm Focal Length, #68-215



Stock **#68-215** ☐ En Stock



1



€745,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€745,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
49.02

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
72.0mm - 42.2°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

101.5mm - 56.8°
Filetage Filtre: M40.5 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 42.5
Poids (g): 100
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 53.3mm - 32.0°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0.74
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.032
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 101.5mm - 56.8°
Nombre d'Éléments (Groupes): 9 (8)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 81.6mm - 47.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 63.7mm - 37.8°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 8.50
Grossissement Primaire PMAG: 0.092
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 75 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.4 - f/16
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 18.67
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 39.7mm - 24.1°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 25.01
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 4.70
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 101.5mm - 56.8° Vertical: 74.3mm - 43.5° Diagonal: 130.6mm - 68.9°
Distorsion maximum (%): -5.62
Position de la Pupille de Sortie (mm): -20.38
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance Lens
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

