

Objectif F-Theta Edmund Optics®, 1064 nm, 75 mm FL



Stock **#15-178** FIN DE SÉRIE CONTACT

⊖ 1 ⊕

€530,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€530,95

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064

Distance Focale FL (mm):
77.03

Diamètre Max. (mm):
68

Angle Balayé (°):
±18.60

Champ Balayé (mm):
35.4 x 35.4

Filetage: M60 x 1.0
Télécentricité (°): <7
Type: F-Theta Lens
Distance de Travail (mm): 72.1
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1064
Distance de Flange (mm): 104.9
Diamètre du foyer, 1/e² (µm): 13
Input Beam Diameter, 1/e² (mm): 12
Longueur Maximum (mm): 54.4

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner